

**SEPARA 1箱無料抽選会**  
 9/6まで限定！  
 右のQRコードかJASIS会場 弊社ブースにて受付しておりますので、ぜひご応募下さい！  
 (応募者全員にもれなくGVSオリジナルグッズプレゼント)



# 作業効率UP！バイアルフィルター SEPARA

いつものろ過作業がワンプッシュで完了！



素材	孔径	色	製品番号	希望小売価格
PTFE	0.2μm	ピンク	MV32ANPPT002TC01	100個入 24,000円
PTFE	0.45μm	レッド	MV32ANPPT004CC01	
RC	0.2μm	グレー	MV32ANPRC002GC01	
RC	0.45μm	ブラック	MV32ANPRC004LC01	
NY	0.2μm	ライトブルー	MV32ANPNY002BC01	
NY	0.45μm	ブルー	MV32ANPNY004UC01	
PVDF	0.2μm	イエロー	MV32ANPPV002FC01	
PVDF	0.45μm	オレンジ	MV32ANPPV004IC01	
PES	0.2μm	ライトグリーン	MV32ANPPS002EC01	
PES	0.45μm	ダークグリーン	MV32ANPPS004WC01	

# 対予算の決定版シリンジフィルター ABLU

世界的なフィルターメーカーの弊社自社ブランドのため、安定高品質、リーズナブルな価格にてご提供可能です！


膜素材	孔径 (μm)	13mmΦ		25mmΦ	
		単価	製品番号	単価	製品番号
PVDF	0.2	¥93	FJ13BNPPV002AD01	¥112	FJ25BNPPV002AD01
PVDF	0.45	¥93	FJ13BNPPV004AD01	¥112	FJ25BNPPV004AD01
PTFE(疎水)	0.2	¥116	FJ13BNPPT002AD01	¥144	FJ25BNPPT002AD01
PTFE(疎水)	0.45	¥116	FJ13BNPPT004AD01	¥144	FJ25BNPPT004AD01
PTFE(親水)	0.2	¥112	FJ13BNPPH002AD01	¥164	FJ25BNPPH002AD01



# PCTE/PETEトラックエッチドメンブレン PORETICS PCTE Membrane

**【製品】**  
 トラックエッチドメンブレンは、独自開発工程により製造された膜で、絶対孔径と孔密度を正確にコントロールしたメンブレンです。孔径より大きい粒子は、膜の表面に100%補足されます。ガラスの様な表面は、補足された粒子を顕微鏡による観察を可能にします。

- 【用途】**
- 電子顕微鏡観察
  - 一般ろ過
  - 血漿からの赤血球除去
  - レジオネラ試験
  - アッセイによる試薬の流量制御
  - 精密ろ過とプレろ過



【仕様】 PCTE / ポリカーボネートトラックエッチドメンブレン		
絶対孔径 (μm / 許容値 +0%,-20%)	孔密度 (孔/cm2 / 許容値 +/-15%)	膜厚 (μm / 許容値 +/-10%)
10	1x10 <sup>4</sup> 5	10
1	1x10 <sup>7</sup>	11
0.1	1x10 <sup>8</sup>	6

孔径 (μm)	25mm (100枚入)		47mm (100枚入)	
	製品番号	希望小売価格	製品番号	希望小売価格
0.01	1215321	¥24,300	1215068	¥39,000
0.03	1215057	¥23,800	1215069	¥39,000
0.05	1220868	¥19,000	1215070	¥33,000
0.08	1215058	¥19,000	1222093	¥33,000
0.10	1215606	¥16,000	1215608	¥24,000
0.20	1215611	¥10,000	1215612	¥16,000
0.40	1215614	¥10,000	1215617	¥16,000
0.60	1215619	¥12,000	1215620	¥20,900
0.80	1215622	¥12,000	1215624	¥20,900
1.00	1215627	¥12,000	1215628	¥20,900
2.00	1215062	¥12,000	1215629	¥20,900
3.00	1215063	¥12,000	1215036	¥20,900
5.00	1215631	¥12,000	1215632	¥20,900
8.00	1215634	¥12,000	1215637	¥20,900
10.00	1215638	¥12,000	1212661	¥20,900
12.00	1215984	¥12,000	3027598	¥20,900
14.00	1222064	¥12,000	1215077	¥20,900
20.00	1222073	¥12,000	1215078	¥20,900

※The prices are for Japanese Market Only.

# 品質管理に最適な微生物検査キット

## 【製品】

清涼飲料水、炭酸飲料、アルコール飲料、乳製品、食料品、製薬、原材料、化粧品等の品質管理の微生物検査にご使用頂けます。  
 ディスポの滅菌ホルダー、使い切り液体培地、グリッド入りろ紙、マニホールド、希釈ボトル、表面検査キットまで幅広く取り扱っております。



1. 試料を濾過



2. 外枠を外す



3. 培地散布



4. 蓋を閉め培養



製品番号	ファンネル	入数	希望小売価格
10497500	47mmΦ、セルロース混合エステル,0.45 μm, 白/黒グリッド入り, 滅菌,	50/pk	19,000円
10497502	47mmΦ、セルロース混合エステル,0.45 μm, 黒/白グリッド入り, 滅菌,	50/pk	19,000円
10497503	47mmΦ、セルロース混合エステル,0.8 μm, 黒/白グリッド入り, 滅菌,	50/pk	19,000円



製品番号	液体培地	検出対象菌	アプリケーション	入数	希望小売価格
10496101	m-Green イースト&モールド	酵母とカビ用	飲料水、清涼飲料水など	50/pk	9,200円
10496102	m-TGE 液体培地	全細菌用	飲料水、清涼飲料水など	50/pk	9,200円
10496103	m-Endo 大腸菌用培地	大腸菌用	アルコール飲料、乳製品	50/pk	9,200円

## 安定高品質 環境分析用メンブレン

自社製造  
高品質  
PM2.5用  
PTFE膜



希望小売価格 49,000円(50枚入)

フィルター厚	30-40 μm	圧力損失	30cm H2O @16.67L/min clean air flow
フィルター直径	46.2 mm	アルカリ度	<25 μeq/g filter
フィルター孔径	2.0 μm	温度減量安定性	<20 μg
サポートリング	ポリプロピレン	フィルタ重量安定性	<20 μg
サポートリング厚	0.38 mm	最大吸湿性	<10 μg
サポートリング幅	3.68 mm		
捕集効率(0.3μm)	99.7%		

## PM2.5用 PTFE メンブレン 参考ブランクデータ

元素	Li	Be	Na	Mg	Al	K	Ca	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
GVS	0.0	0.0	32.4	7.5	ND	0.0	0.0	0.0	5.7	0.4	14.7	ND	0.0	0.4
A社	0.0	0.0	18.0	12.6	73.5	0.0	1.8	0.1	2.4	0.5	29.5	ND	0.8	16.3
B社	0.0	0.0	2,511.3	20.5	17.4	0.0	27.3	0.2	6.4	1.3	52.5	0.1	0.7	ND
元素	Zn	As	Se	Rb	Sr	Cd	Ba	Tl	Pb	Bi	Th	U	Sc	Y
GVS	129.4	0.1	0.5	0.1	1.5	0.0	61.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A社	116.7	0.1	1.6	0.0	0.8	0.0	29.5	0.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
B社	ND	0.0	1.5	0.1	1.9	ND	26.7	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

※こちらのブランクデータはお客様比較データの一例です  
 ※試験方法：サポートリングを除いた 1/2 ディスクを被検体として、得られた元素濃度 (ng/ml) から、1 枚の物質質量に換算してあります。  
 ※ハイライト内：有害大気汚染物質です。

※The prices are for Japanese Market Only.

## OEMメンブレン製造

### 【製品】

GVSライフサイエンスは、ろ過、ライフサイエンス、環境モニタリング業界向けにOEMロールメンブレンを提供しています。弊社のメンブレン製品はすべて、北米とイタリアの自社工場で製造されているため、容易に、そしてコストを抑えてカスタマイズできます。業界で最も多くの種類のメンブレンを製造している企業として、弊社はOEMメンブレンについての顧客のあらゆるニーズを満たすパートナーとなります。

[製品供給までの流れ]



孔径 (μm)	CA	NY	PES	NC	PVDF	PCTE	PETE
0.01	—	—	—	—	—	○	—
0.03	—	—	○	—	—	○	—
0.05	—	—	—	—	—	○	—
0.1	—	○	—	○	—	○*	—
0.22	○	○	○	○	—	○*	○*
0.45	○	○	○	○	○	○*	○*
0.65	○	—	○	—	—	○*	○*
0.8	○	—	○	—	—	○*	○*
1.2	○	○	○	—	—	○*	○*
5	○	○	○	○	—	○*	○*
8	—	○	—	○	—	○	○
10	○	—	—	—	—	○*	○
20	○	—	—	—	—	○*	—



GVSはイタリアの総合フィルターメーカーです  
 各種お問い合わせは弊社日本オフィスまで  
 〒160-0023  
 GVS ジャパン株式会社  
 東京都新宿区西新宿7-10-12、KKDビル4階  
 Tel: 03 5937 1447、Fax: 03 5937 1448



サンプル依頼



www.gvs.com